

GLAXS EASY

در حالت ژل، بدون زردشدگی – مخصوص چسباندن در محل‌های قابل دید (Extra Clear) چسب دوجزئی بسیار شفاف

Glaxs Easy یک چسب دوجزئی بر پایه‌ی رزین RES-GLAXS BM با هر دو جزء در حالت خمیر تیکسوتروپیک عمودی است.

این چسب برای درزگیری و چسباندن ایمن و بادوام ماربل، سنگ طبیعی، گرانیت، کوارتز، سرامیک و فلز به کار می‌رود. مناسب برای استفاده در داخل و خارج ساختمان می‌باشد. بدون زردشدگی در مقابل نور خورشید.

ویژگی‌های اصلی	سطوح قابل استفاده
- چسبندگی فوق‌العاده قوی - شفافیت بسیار بالا (Extra Clear) - دوز کردن آسان - زردشدگی صفر - واکنش‌پذیری مناسب در دماهای پایین - مناسب برای داخل و خارج ساختمان - قابلیت پولیش بالا - بدون جمع‌شدگی (بدون ریترو)	   سنگ طبیعی، کوارتز و سرامیک Prima/dopo applicazione / Before/after application n.d.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARATTERISTICHE TECNICHE

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

دستورالعمل استفاده

- محصول را در بسته‌بندی اصلی نگهداری کنید.
- از تماس با فلزات مسی، برنجی و آلیاژهای مشابه جلوگیری کنید.
- از فولاد ضدزنگ یا پلاستیک‌های مقاوم در برابر مایعات خورنده استفاده شود (هرگز از PVC استفاده نکنید).
- نسبت وزنی اختلاط: ۱۰۰ قسمت جزء A + ۱۰۰ قسمت جزء B
- پس از اختلاط کامل، بلافاصله استفاده شود.
- جزء B در تماس با هوا سفت می‌شود، بنابراین از تماس طولانی با هوا خودداری کنید.
- پس از باز شدن درب، محصول باید حداکثر ظرف دو هفته مصرف شود.
- ابزارها باید کاملاً تمیز باشند.
- سطح سنگ باید خشک و تمیز باشد.
- پس از سخت شدن، برای غوطه‌وری در آب مناسب نیست.
- در هنگام کار از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.
- برای تمیز کردن ابزار از استون یا بوتیل استات استفاده کنید (از آب یا الکل استفاده نکنید).

DATI TECNICI		داده‌های فنی	
Viscosità parte A ۲۵°C	Pasta tixotropica	Viscosity part A ۲۵°C	Tixotropic paste
Viscosità parte B ۲۵°C	Pasta tixotropica	Viscosità part B ۲۵°C	Tixotropic paste
Densità parte A / parte B a ۲۵°C gr/cm³	۱,۱ / ۱,۱	Density part A / part B at ۲۵°C gr/cm³	1.1 / 1.1
Aspetto parte A/aspetto parte B	Gel soffice extraclear / gel soffice extraclear	Aspect part A/Aspect part B	Soft gel extraclear / soft gel extraclear
Rapporto di miscelazione in peso A+B	۱۰۰ + ۱۰۰	A+B نسبت اختلاط وزن	۱۰۰ + ۱۰۰
Tempo di gel in massa ۲۵°C	۶ - ۸ min	ژل تایم در دمای ۲۵ درجه	۶ - ۸ min
Tempo di fuori tatto a ۲۵°C con ۵۰٪ di umidità relativa	Circa ۱h ۴۰ min	Tacky free in thin layer at ۲۵°C, ۵۰٪ relative humidity	Approx ۱h ۴۰ min
Tempo di fuori tatto a ۴۰°C con ۱۰٪ di umidità relativa	n.d.	Tacky free in thin layer at ۴۰°C, ۱۰٪ relative humidity	n.a.
Durezza ShoreD ASTM D ۲۲۴۰ post cottura ۵۰°C per ۱۲h	۷۹	Hardeness in Shore D ASTM D ۲۲۴۰ after postcuring ۵۰°C for ۱۲h	۷۹
Test ingiallimento in cella climatica Qsun (ASTM D۹۰۴) ۱ anno outdoor (luce + pioggia + buio + shock termico)	Assente	Yellowing test in climatic chamber Qsun, (ASTM D۹۰۴), ۱ year of outdoor conditions (light + rain+ dark + thermal shock)	No change
Temperatura minima di reazione	+۱۰°C	حداقل دمای واکنش	+۱۰°C
Temperatura minima utilizzo	-۲۵°C	حداقل دما پس از سخت شدن	-۲۵°C

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌تواند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

Temperatura massima utilizzo dopo indurimento	+۶۰°C	Maximum temperature of use after hardening	+۶۰°C
Tempo di lavorabilità a ۲۵°C (tempo minimo per lucidatura e taglio)	۲h ۳۰ min	زمان کار در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد برای پولیش کردن یا برش دادن	۲h ۳۰ min
Adesione su marmo bianco dopo ۲h ASTM D۴۵۴۱	۷ MPa (rottura substrato)	Adhesion on white marble after ۲h ASTM D۴۵۴۱	۷ MPa (substrate failure)
Adesione su marmo bianco post cottura ۵۰°C per ۱۲ ore ASTM D۴۵۴۱	۸ MPa (rottura substrato)	Adhesion on white marble after postcuring ۵۰°C for ۱۲ hours ASTM D۴۵۴۱	۸ MPa (substrate failure)
Adesione su granito dopo ۲h ASTM D۴۵۴۱	۱۰ MPa (rottura substrato)	Adhesion on granite after ۲h ASTM D۴۵۴۱	۱۰ MPa (substrate failure)
Adesione su granito post cottura ۵۰°C per ۱۲ ore ASTM D۴۵۴۱	۱۲ MPa (rottura substrato)	Adhesion on granite after postcuring ۵۰°C for ۱۲ hours ASTM D۴۵۴۱	۱۲ MPa (substrate failure)
Adesione su quarzo dopo ۲h ASTM D۴۵۴۱	۱۶ MPa	Adhesion on quartz after ۲h ASTM D۴۵۴۱	۱۶ MPa
Adesione su quarzo post cottura ۵۰°C per ۱۲ ore ASTM D۴۵۴۱	۱۶ MPa	Adhesion on quartz after postcuring ۵۰°C for ۱۲ hours ASTM D۴۵۴۱	۱۶ MPa
Adesione su ceramica dopo ۲h ASTM D۴۵۴۱	۱۳ MPa	Adhesion on ceramic after ۲h ASTM D۴۵۴۱	۱۳ MPa
Adesione su ceramica post cottura ۵۰°C per ۱۲ ore ASTM D۴۵۴۱ n.a.	۱۱ MPa	Adhesion on ceramic after postcuring ۵۰°C for ۱۲ hours ASTM D۴۵۴۱	۱۱ MPa

انبارداری و عمر مفید

- در ظروف اصلی دربسته، دور از منابع حرارتی، نور مستقیم آفتاب، رطوبت و باران نگهداری شود.
- از یخزدگی جلوگیری کنید.
- عمر مفید در دمای ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتی گراد: **۶ ماه**.

ایمنی

- رزین و سخت کننده هر دو مواد شیمیایی هستند.
- قبل از استفاده، برگه های ایمنی (MSDS) و هشدارهای درج شده روی بسته بندی را مطالعه کنید.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.